













**Zeichenerklärung / Classification symbols**

★★★★★ höchst lichtbeständig / *extremely lightfast*  
 ★★★ hoch lichtbeständig / *good lightfastness*  
 ① Preisgruppe / *Price group*

□ lasierend / *transparent*  
 ◻ halblasierend / *semi-transparent*  
 ◼ halbedeckend / *semi-opaque*  
 ■ deckend / *opaque*

84 Farbtöne in 35 ml- und 60 ml-Tuben / *84 colours in tubes 35 ml and 60 ml*  
 ● 36 Farbtöne in 120 ml-Tuben, 237 ml-Tiegeln und als PRIMAcril®Fluid in 250 ml-Flaschen / *36 colours in tubes 120 ml, jars 237 ml / 8 fl.oz. and*  
**Finest Artists' Acrylic Fluid** in bottles 250 ml  
 Schwarz und Weiß in 474 ml-Tiegeln / *black and white in jars 474 ml / 16 fl.oz.*

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>100 Zinkweiß</b><br><i>Zinc white</i><br>PW 4<br>① ★★★★★ ◻                                       | <br><b>210 Vanadiumgelb dunkel</b><br><i>Vanadium yellow deep</i><br>PY 184<br>④ ★★★★★ ■  | <br><b>320 Kadmiumrot mittel</b><br><i>Cadmium red medium</i><br>● PR 108<br>③ ★★★★★ ■       | <br><b>330 Lasur-Violett</b><br><i>Translucent violet</i><br>● PV 23<br>② ★★★★★ ◻                       |
| <br><b>101 Titanweiß</b><br><i>Titanium white</i><br>● PW 6<br>① ★★★★★ ■                                | <br><b>211 Kadmiumgelb mittel</b><br><i>Cadmium yellow medium</i><br>● PY 35<br>③ ★★★★★ ■ | <br><b>321 Karmin</b><br><i>Carmine</i><br>PR 254<br>● PR 264<br>② ★★★★★ ■                   | <br><b>431 Indigo</b><br><i>Indigo</i><br>PB 60<br>PV 19<br>● PBk 10<br>② ★★★★★ ■                       |
| <br><b>102 Strukturweiß</b><br><i>Heavy body white</i><br>PW 6<br>① ★★★★★ ◻                             | <br><b>212 Indischgelb</b><br><i>Indian yellow</i><br>PY 110<br>● PY 154<br>② ★★★★★ ◻     | <br><b>322 Kadmiumrot dunkel</b><br><i>Cadmium red deep</i><br>● PR 108<br>③ ★★★★★ ■         | <br><b>432 Delftblau</b><br><i>Delft blue</i><br>PB 60<br>② ★★★★★ ◻                                     |
| <br><b>203 Medievalgelb</b><br><i>Medieval yellow</i><br>PY 53/PW 6<br>② ★★★★★ ■                       | <br><b>213 Kadmiumgelb dunkel</b><br><i>Cadmium yellow deep</i><br>PO 20<br>③ ★★★★★ ■    | <br><b>323 Rubin</b><br><i>Ruby</i><br>PR 264<br>③ ★★★★★ ■                                  | <br><b>433 Ultramarinblau</b><br><i>Ultramarine blue</i><br>● PB 29<br>① ★★★★★ ◻                       |
| <br><b>204 Titangelb grünlich</b><br><i>Titanium yellow green shade</i><br>PY 53 / PG 19<br>② ★★★★★ ◻ | <br><b>214 Kadmiumorange</b><br><i>Cadmium orange</i><br>● PO 20<br>③ ★★★★★ ■           | <br><b>324 Krapp dunkel</b><br><i>Alizarin crimson hue</i><br>● PR 179<br>② ★★★★★ ◻        | <br><b>434 Kobaltblau dunkel</b><br><i>Cobalt blue deep</i><br>PB 28 / PB 60<br>④ ★★★★★ ◻             |
| <br><b>205 Zitronengelb</b><br><i>Lemon yellow</i><br>● PY 3<br>① ★★★★★ ◻                             | <br><b>215 Brillantorange</b><br><i>Brilliant orange</i><br>PO 67<br>② ★★★★★ ■          | <br><b>325 Chinacridon Rot</b><br><i>Quinacridone red</i><br>PV 19<br>② ★★★★★ ◻            | <br><b>435 Kobaltblau hell</b><br><i>Cobalt blue light</i><br>● PB 28<br>④ ★★★★★ ◻                    |
| <br><b>206 Vanadiumgelb hell</b><br><i>Vanadium yellow light</i><br>PY 184<br>④ ★★★★★ ■               | <br><b>216 Lasur-Orange</b><br><i>Translucent orange</i><br>PO 71<br>② ★★★★★ ◻          | <br><b>326 Chinacridon Magenta</b><br><i>Quinacridone magenta</i><br>● PR 122<br>② ★★★★★ ◻ | <br><b>436 Königsblau</b><br><i>Royal blue</i><br>PB 28<br>● PW 6<br>② ★★★★★ ■                        |
| <br><b>207 Kadmiumgelb hell</b><br><i>Cadmium yellow light</i><br>● PY 35<br>③ ★★★★★ ■                | <br><b>317 Kadmiumrot hell</b><br><i>Cadmium red light</i><br>● PO 20<br>③ ★★★★★ ■      | <br><b>327 Magenta</b><br><i>Magenta</i><br>PR 122<br>PW 6<br>① ★★★★★ ■                    | <br><b>437 Orientblau</b><br><i>Oriental blue</i><br>PB 15:1<br>PV 23<br>PW 6<br>① ★★★★★ ■            |
| <br><b>208 Titangelb</b><br><i>Titanium yellow</i><br>PY 53 / PY 155 / PW 6<br>② ★★★★★ ■              | <br><b>318 Zinnoberrot</b><br><i>Vermilion red</i><br>● PR 255<br>③ ★★★★★ ■             | <br><b>328 Chinacridon Violett</b><br><i>Quinacridone violet</i><br>PV 19<br>② ★★★★★ ◻     | <br><b>438 Phthaloblau rötlich</b><br><i>Phthalo blue red shade</i><br>PB 15:6 / PB 15:2<br>② ★★★★★ ◻ |
| <br><b>209 Brillantgelb</b><br><i>Brilliant yellow</i><br>PY 154<br>② ★★★★★ ◻                         | <br><b>319 Krapp brillant</b><br><i>Madder brilliant</i><br>PR 209<br>② ★★★★★ ◻         | <br><b>329 Blauviolett</b><br><i>Blue violet</i><br>PV 23<br>PV 19<br>PW 6<br>② ★★★★★ ■    | <br><b>439 Phthaloblau cyan</b><br><i>Phthalo blue cyan</i><br>● PB 15:3<br>② ★★★★★ ◻                 |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>440 Preußischblau</b><br><i>Prussian blue</i><br>PB 60<br>PB 15:1<br>● PBk 7<br>② ★★★★★ ◻       | <br><b>566 Olivgrün</b><br><i>Olive green</i><br>PY 184<br>PG 7<br>PY 42<br>① ★★★★★ ■             | <br><b>677 Umbra natur</b><br><i>Raw umber</i><br>PBr 7<br>① ★★★★★ ◻                        | <br><b>788 Lichtgrau</b><br><i>Pale grey</i><br>PY 42<br>PW 6<br>PBk 6<br>① ★★★★★ ■                    |
| <br><b>453 Mangan-Coelinblau</b><br><i>Manganese cerulean blue</i><br>PB 15:3 / PB 16/<br>PW 6 ★★★★★ ◻ | <br><b>567 Permanentgrün hell</b><br><i>Permanent green light</i><br>● PY 184 / PG 7<br>② ★★★★★ ■ | <br><b>678 Siena</b><br><i>Sienna</i><br>PY 42<br>● PR 101<br>① ★★★★★ ■                     | <br><b>789 Neutralgrau</b><br><i>Neutral grey</i><br>PG 17<br>① ★★★★★ ■                                |
| <br><b>454 Coelinblau</b><br><i>Cerulean blue</i><br>PB 15:3<br>PB 16<br>● PW 6<br>② ★★★★★ ■           | <br><b>568 Vanadiumgrün</b><br><i>Vanadium green</i><br>PY 184<br>PG 36<br>④ ★★★★★ ■              | <br><b>679 Siena gebrannt</b><br><i>Burnt Sienna</i><br>● PR 101<br>① ★★★★★ ◻               | <br><b>790 Schmincke Paynesgrau</b><br><i>Schmincke Payne's grey</i><br>PR 101 / PB 29 / PBk 7 ★★★★★ ■ |
| <br><b>455 Phthalotürkis</b><br><i>Phthalo turquoise</i><br>PB 16<br>③ ★★★★★ ◻                         | <br><b>569 Gelbgrün</b><br><i>Yellowish green</i><br>PY 42<br>PG 36<br>PY 74<br>① ★★★★★ ■         | <br><b>680 Eisenoxidrot</b><br><i>Red iron oxide</i><br>PR 101<br>② ★★★★★ ■                 | <br><b>791 Atrament</b><br><i>Atrament black</i><br>PBk 31<br>④ ★★★★★ ■                                |
| <br><b>456 Kobalttürkis</b><br><i>Cobalt turquoise</i><br>● PG 50<br>④ ★★★★★ ◻                        | <br><b>570 Saftgrün</b><br><i>Sap green</i><br>PB 60<br>● PY 150<br>① ★★★★★ ◻                    | <br><b>681 Krappbraun</b><br><i>Madder brown</i><br>PR 206<br>② ★★★★★ ◻                    | <br><b>792 Elfenbeinschwarz</b><br><i>Ivory black</i><br>PBk 9<br>① ★★★★★ ■                           |
| <br><b>457 Aquamarin</b><br><i>Aquamarine</i><br>PG 36<br>PB 15:3<br>● PW 6<br>② ★★★★★ ◻             | <br><b>571 Grüne Erde natur</b><br><i>Natural green earth</i><br>PBr 7<br>① ★★★★★ ◻             | <br><b>682 Lasur-Oxid-Braun</b><br><i>Translucent brown oxide</i><br>PR 101<br>① ★★★★★ ◻  | <br><b>793 Schwarz</b><br><i>Black</i><br>PBk 11<br>● PBk 7<br>① ★★★★★ ■                             |
| <br><b>561 Turmalingrün</b><br><i>Turmaline green</i><br>PG 26<br>③ ★★★★★ ■                          | <br><b>672 Neapelgelb hell</b><br><i>Naples yellow light</i><br>PBr 24<br>PY 53<br>② ★★★★★ ◻    | <br><b>683 Eisenoxidbraun</b><br><i>Brown iron oxide</i><br>PBr 6<br>① ★★★★★ ■            | <br><b>895 Silber</b><br><i>Silver</i><br>●<br>② ★★★★★ ■                                             |
| <br><b>562 Chromoxidgrün feurig</b><br><i>Chromium oxide green brilliant</i><br>② PG 18 ★★★★★ ◻      | <br><b>673 Neapelgelb dunkel</b><br><i>Naples yellow deep</i><br>● PBr 24<br>② ★★★★★ ■          | <br><b>684 Umbra gebrannt natur</b><br><i>Natural burnt umber</i><br>● PBr 7<br>① ★★★★★ ◻ | <br><b>896 Klassik Gold</b><br><i>Classic gold</i><br>●<br>② ★★★★★ ◻                                 |
| <br><b>563 Phthalogrün bläulich</b><br><i>Phthalo green blue shade</i><br>● PG 7<br>② ★★★★★ ◻        | <br><b>674 Lasur-Goldgelb</b><br><i>Translucent golden yellow</i><br>PY 150<br>① ★★★★★ ◻        | <br><b>685 Vandyckbraun</b><br><i>Vandyke brown</i><br>PR 101<br>● PBk 7<br>① ★★★★★ ◻     | <br><b>897 Antik Gold</b><br><i>Antique gold</i><br>② ★★★★★ ■                                        |
| <br><b>564 Phthalogrün gelblich</b><br><i>Phthalo green yellow shade</i><br>PG 36<br>② ★★★★★ ◻       | <br><b>675 Lichter Ocker</b><br><i>Light ochre</i><br>● PY 42<br>① ★★★★★ ◻                      | <br><b>786 Elfenbein</b><br><i>Ivory</i><br>PY 42<br>PG 17<br>● PW 6<br>① ★★★★★ ■         | <br><b>898 Renaissance Gold</b><br><i>Renaissance gold</i><br>② ★★★★★ ◻                              |
| <br><b>565 Orientgrün</b><br><i>Oriental green</i><br>PG 19<br>③ ★★★★★ ■                             | <br><b>676 Eisenoxidgelb</b><br><i>Iron oxide yellow</i><br>PY 42<br>② ★★★★★ ■                  | <br><b>787 Hautton</b><br><i>Flesh tint</i><br>PW 6<br>PY 119<br>① ★★★★★ ■                | <br><b>899 Rotgold</b><br><i>Rose gold</i><br>② ★★★★★ ■                                              |